

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde

- Innengewinde G auf Aussengewinde G
- inkl. Dichtungsringe



Typenübersicht

Typ	DN	G ["]	B [mm]	Passend zu	Gewicht
ZR2315	15	1/2	46	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN15	0.14 kg
ZR2320	20	3/4	51	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN20	0.16 kg
ZR2325	25	1	59	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	64	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN32	0.74 kg
ZR2340	40	1 1/2	70	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN40	0.84 kg
ZR2350	50	2	97	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN50	1.4 kg

Technische Daten

Werkstoffe Verwendete Materialien Messing vernickelt

Sicherheitshinweise



- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Allgemeine Hinweise

Lieferhinweise Im Lieferumfang ZR23..: 1 Einschraubstück (G-Gewinde), 1 Überwurfmutter (G-Gewinde), 1 Einlegeteil (G-Gewinde), 1 Flachdichtung (IT).

Abmessungen

Massbilder

