

Schutzgehäuse für BELIMO Klappenantriebe der Serie LM..A, NM..A, SM..A und GM..A sowie NF..A und SF..A


Technische Daten

Gehäuse	GW PLAST 75 °C; UV-Strahlen beständig
Umgebungstemperatur	-25 ... +60 °C
Normbezug	CEI 23-48 und IEC 60570

Produktmerkmale

Anwendung	Gehäuse für zusätzlichen Schutz von Belimo Klappenantrieben.
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzgehäuse - 2 x Kabelverschraubung, M20 x 1,5 für Kabel Ø 7...12mm - 2 x Mutter für Kabelverschraubung - 1 x Blindstopfen - Verdrehsicherung montiert

Abmessungen [mm]

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
ZSG-LMA-DE	260	210	100	ca. 710 g
ZSG-NMA-DE	260	210	100	ca. 710 g
ZSG-SMA-DE	260	210	100	ca. 710 g
ZSG-GMA-DE	320	240	140	ca. 1070 g
ZSG-NSA-F-DE	320	240	140	ca. 1070 g

Maßbild
