

Thermowell i messing med R 1/2" utvendig gjenge og integrert presskoping for enkel montering ved innstikk og kabelmonterte temperatursensorer 01DT., 22DT., 01CT., 22CT..




Oversikt over typer

Type	Termolomme lengde	Termolomme diameter	Måleområde trykk merknad	Vekt
A-22P-A18	50 mm	9 mm	28.5 m/s	0.060 kg
A-22P-A20	100 mm	9 mm	13 m/s	0.070 kg
A-22P-A22	150 mm	9 mm	8.5 m/s	0.080 kg
A-22P-A24	200 mm	9 mm	5 m/s	0.090 kg
A-22P-A30	250 mm	9 mm	3 m/s	0.10 kg
A-22P-A26	300 mm	9 mm	2 m/s	0.11 kg
A-22P-A28	450 mm	9 mm	1 m/s	0.14 kg

Tekniske data

Funksjonsdata	Applikasjon	Vann
Materialer	Probe-materiale	Messing
	Termolomme materiale	Omvendt del: CW614N (2.0401) Rørledning: CW508L (2.0321) Trykkskrue: polyamid (PA66/GF25)
Sikkerhetsdata	Medie-temperatur	Opp til maks. 130°C
	Maximum Allowable Operating Temperature	opp til maks. 16 bar
	Kvalitetsstandard	ISO 9001

Dimensjoner



Typ	L1	L2
A-22P-A18	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A20	3.38" [86 mm]	3.89" [99 mm]
A-22P-A22	5.35" [136 mm]	5.86" [149 mm]
A-22P-A24	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A30	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A26	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A28	17.16" [436 mm]	17.67" [449 mm]