

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad

- binnendraad G naar buitendraad G
- incl. afdichtringen



### Typenoverzicht

Soort	DN	G ["]	B [mm]	Geschikt voor	Gewicht
ZR2315	15	1/2	46	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN15	0.14 kg
ZR2320	20	3/4	51	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN20	0.16 kg
ZR2325	25	1	59	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	64	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN32	0.74 kg
ZR2340	40	1 1/2	70	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN40	0.84 kg
ZR2350	50	2	97	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN50	1.4 kg

### Technische gegevens

**Materialen**    Gebruikte materialen    Vernikkeld messing

### Veiligheidsaanwijzingen



- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

### Algemene opmerkingen

**Leveringsnota's**    In de levering van de ZR23..: 1 inschroefstuk (R-schroefdraad), 1 wartelmoer (G-schroefdraad), 1 inlelement (RP-schroefdraad), 1 pakking (IT).

### Afmetingen

Maatschetsen

