

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym

- gwint wewnętrzny G do gwintu zewnętrznego G
- z pierścieniami uszczelniającymi



Przeгляд typów

Typ	DN	G ["]	B [mm]	Nadaje się do	Masa
ZR2315	15	1/2	46	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN15	0.14 kg
ZR2320	20	3/4	51	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN20	0.16 kg
ZR2325	25	1	59	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	64	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN32	0.74 kg
ZR2340	40	1 1/2	70	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN40	0.84 kg
ZR2350	50	2	97	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN50	1.4 kg

Dane techniczne

Materiały Used Materials Mosiądz niklowany

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować w dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Uwagi ogólne

Uwagi dotyczące dostawy Zakres dostawy ZR23.. obejmuje: 1 króciec gwintowany (gwint G), 1 nakrętkę łączącą (gwint G), 1 wkładkę (gwint G), 1 uszczelkę płaską (IT).

Wymiary

Rysunki wymiarowe

