搏力谋温控器 C230-F.. 和 C24-FR-VR..

时间设置指南



本指南将介绍如何进入搏力谋温控器的时间设置界面，包括设置当前时间与星期，以及配置时钟功能。

1. 进入时间设置模式 — 参数 08

请按照以下步骤访问时间设置参数：



1. 确保温控器处于**关机状态**。
2. 同时长按“**开机键**（Power On）”和“**下调键**（Down/▼）”约 **5 秒钟**。
3. 屏幕显示将发生变化，进入参数设置模式界面。屏幕**右上角**将显示当前的参数编号。
4. 使用 **M 键** 循环切换参数，直至屏幕右上角显示 **"08"**。此为时间设置的主参数。

2. 在参数 08 模式下设置时间

选中参数 08 后，**屏幕中间**的数字代表当前正在调整的具体选项。**长按 M 键**可进入该选项的详细设置界面。使用**上下箭头键**调整数值，**短按 M 键**可在参数 08 内的不同设置栏位间移动。

选项 01：设置当前时间和星期及单次定时开关机

此选项用于设定当前时间和星期。若无需设置单次定时开关机任务，可跳过相关字段。

1 移动光标使屏幕中间显示 **"01"**，然后长按 M 键进入设置。

2 使用**上下箭头键**调整时间（小时、分钟）和星期。

3 **短按 M 键**切换到下一个字段（例如从小时跳至分钟，再跳至星期）。

4 继续短按 M 键进入下一页，单次定时开关机界面。若不想设置，请通过短按 **M 键**浏览各字段，确保数值保持为--:--。若需设置单次定时开关机，则相应调整开机和关机时间。

5 重复操作，直至当前时间和星期全部设置正确。随后按下**电源键**返回参数设置页面，再次按下**电源键**返回主页，即可保存设置。

选项 02：设置当前时间、星期及周期循环时间段

此选项用于设置当前时间及星期，并可进一步设置温控器的周期性循环开关机计划，适用于编程自动化运行模式。

1 移动光标使屏幕中间显示 **"02"**，然后**长按 M 键**进入设置。

2 首先，参照选项 01 的方法设置当前时间和星期。短按 M 键进入下一界面。

3 完成基础时间和星期设置后，温控器将自动跳转至周期循环时间段设置界面。

4 使用**上下箭头键**调整不同时段的开关机时间。再次短按 M 键将返回当前时间设置界面。

5 短按 **M 键**在不同计划字段间切换（如：开始时间、结束时间、星期）。

6 重复操作直至设定好完整的周期计划。随后按下**电源键**返回参数设置页面，再次按下**电源键**返回主页，即可保存设置。

3. 保存设置并退出

完成所有时间和周期循环时间段设置后，按下电源键即可保存参数设置模式下的更改。

注意：若超过 5 秒无按键操作，温控器将自动关机，未保存的更改可能会丢失。请务必手动按电源键保存设置。