

Flow limiter PIQCV

- für Heiz- und Kälteanwendungen geeignet
- Möglichkeit zur Arretierung oder Plombierung der Stellung
- werkzeuglose Montage auf dem Ventil
- gut ablesbare Skala zur einfachen Einstellung des Durchflusses gemäss Datenblatt des Ventils


Technische Daten

Funktionsdaten	Medien	Kalt- und Warmwasser
	Mediumstemperatur	-20...90°C [-4.0...194°F]
Sicherheitsdaten	Umgebungstemperatur	2...40°C [35...104°F]
	Wartung	Wartungsfrei
Gewicht	Gewicht	0.05 kg

Sicherheitshinweise


- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Produktmerkmale

Verwendete Materialien	Thermoplastischer Kunststoff
Applikation	Passend zu C..QP...-, C..Q-..

Abmessungen
