

- Für den manuellen Betrieb von D6..-Drosselklappen.



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Typenübersicht

Typ	DN
ZD6N-S100	25...100
ZD6N-S150	125...300
ZD6N-S350	350
ZD6N-S400	400
ZD6N-S450	450
ZD6N-S500	500
ZD6N-S600	600
ZD6N-S700	700

Technische Daten

Funktionsdaten	Wartung	wartungsfrei

Produktmerkmale

Anwendung	nicht für Aussenanwendungen geeignet

Installationshinweise

Motorisierung

- A) Standardantriebe
 B) Antriebe mit Notstellfunktion
 C) Adapter

	DN	D650N(L)	D665N(L)	D680N(L)	D6100N(L)	D6125N(L)	D6150N(L)	D6100W(L)	D6125W(L)	D6150W(L)	D6200W(L)	D6250W(L)	D6300W(L)	D6350N(L)/B(L)	D6450N(L)/B(L)	D6500N(L)/B(L)	D6600N(L)/B(L)
ZD6N-S100	25...100	x	x	x	x			x									
ZD6N-S150	125...300				x	x		x	x	x							
ZD6N-S350	350												x				
ZD6N-S400	400												x				
ZD6N-S450	450												x				
ZD6N-S500	500												x				
ZD6N-S600	600												x				

Abmessungen

Type	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	L [mm]	S [mm]	øF [mm]	SpR [mm]	F [mm]	kg
ZD6N-S100	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F05, 14 x 14	4.6	
ZD6N-S150	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F07, 17 x 17	4.6	
ZD6N-S350	228	113	301.5	82	160	285	50:1 F10, 22 x 22	11.8	
ZD6N-S400	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36	16.5	
ZD6N-S450	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36	21.8	
ZD6N-S500	280	110	390	124	220	285	560:1 F14, 36 x 36	34.5	
ZD6N-S600	306	136	442	129	272	385	560:1 F16, 36 x 36	49	