

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50

- für Temperaturen bis -10° C



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	AC/DC 24 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Leistungsverbrauch Heizung	20 W
	Anschluss Speisung	Kabel 1 m
	Elektrischer Anschluss	Kabel
Funktionsdaten	Mediumstemperatur	-10...20°C [14...68°F]
Sicherheitsdaten	Schutzart IEC/EN	IP20
	Umgebungstemperatur	-10...50°C [14...122°F]
	Wartung	wartungsfrei
Gewicht	Gewicht	0.04 kg
Werkstoffe	Verwendete Werkstoffe	Silikon

Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Abmessungen

Typ	Gewicht
ZR24-2	0.04 kg