

Eristyskuori venttiilille R4..

- vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
- helppo asennus tarranauhan ansiosta
- voidaan asentaa/purkaa myös jälkikäteen



Kuva voi poiketa tuotteesta

#### Yleiskuvaus

| Tyyppi       | DN | Sopii      | Paino    |
|--------------|----|------------|----------|
| EXT-OC-ZR415 | 15 | R4.. DN 15 | 0.036 kg |
| EXT-OC-ZR420 | 20 | R4.. DN 20 | 0.047 kg |
| EXT-OC-ZR425 | 25 | R4.. DN 25 | 0.048 kg |
| EXT-OC-ZR432 | 32 | R4.. DN 32 | 0.072 kg |
| EXT-OC-ZR440 | 40 | R4.. DN 40 | 0.081 kg |
| EXT-OC-ZR450 | 50 | R4.. DN 50 | 0.10 kg  |

#### Tekniset tiedot

|                       |                      |                                                                              |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimintatiedot</b> | Lämmönjohtavuus      | 0.035 W/mK                                                                   |
| <b>Materiaalit</b>    | Käytetyt materiaalit | Polyetyleenivaahto (PE-3015 standardin EN 12667:2001 / EN 12664:2001 mukaan) |

#### Turvallisuushuomautukset



- Tämä lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalueen ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa lentokuljetusvälineissä.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Tätä lisävarustetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.