


Noix d'entraînement unilatéral

- pour SM..A pour CrNi (INOX)
- plage de serrage ø12...26 mm
- pour axe CrNi (INOX)



L'image peut différer du produit

Caractéristiques techniques


Poids	Poids	0.11 kg
	Quantité d'emballage	Emballage multiple 20 pièces
Matériaux	Matériaux utilisés	Aacier galvanisé Matière thermoplastique

Consignes de sécurité

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit

Application Correspond à SM..A, SMC..A, SMD..A



Dimensions

Références

K-ENSA-I

Poids

0.11 kg