




5 anos garantia



Dados técnicos



Dados funcionais	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
Posição de montagem		configuration specific (X10-X35)
Applicable valve size		12" [300]
Materiais		
Hardware		zinc plated steel
Spindle		aço inoxidável
Quadro, placa, base		stainless steel
Acoplamento		stainless steel
Suitable actuators	Sem mola	SY6
	Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.	

Características do produto

Padrão / Configuração	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem o atuador especificado com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores SY padrão, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
Aplicação	O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes selecionadas, utilizando os atuadores da série industrial Belimo SY. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. Os kits de modernização da UFLK estão disponíveis em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, quando aplicável.
Operação	O UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 90 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, a chave direcional do atuador pode ser acionada para alterar a rotação. O SY / PR possui classificação NEMA 4X e pode ser usado em ambientes externos.

Dimensões

SY



SY

CMS/WEB	Descrição do URL	C	D
25.2" [640]	13.3" [337]	11,5" [292]	10,0" [254]