

- Für den manuellen Betrieb von D6..-Drosselklappen.



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Typenübersicht

Typ	DN
ZD6N-H100	25...100
ZD6N-H150	125...150


Installationshinweise

Motorisierung

- A) Standardantriebe
B) Antriebe mit Notstellfunktion
C) Adapter

	DN	D650N(L)	D665N(L)	D680N(L)	D6100N(L)	D6125N(L)	D6150N(L)
ZD6N-H100	25...100	x	x	x	x		
ZD6N-H150	125...150					x	x

Abmessungen

Type	A [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	F [mm]	 kg
ZD6N-H100	170	32	64	F05, 14 x 14	0.5
ZD6N-H150	260	37	75	F07, 17 x 17	0.65