

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde

- Innengewinde G auf Innengewinde Rp
- inkl. Flachdichtung



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Typenübersicht

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	B [mm]	Passend zu	Gewicht
ZR4510	10	3/4	3/8	24	R4.. / R5.. DN 10	0.060 kg
ZR4515	15	1	1/2	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	1 1/4	3/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1 1/2	1	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	2	1 1/4	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	2 1/4	1 1/2	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2 3/4	2	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Technische Daten

Werkstoffe

Verwendete Werkstoffe

Messing vernickelt

Sicherheitshinweise



- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Allgemeine Hinweise

Lieferhinweise

Im Lieferumfang: Überwurfmutter (G-Gewinde), Einlegeteil (Rp-Gewinde), Flachdichtung

Abmessungen

Massbilder

