

Mosazná teploměrná jímka

Mosazná jímka s 1/2" R vnějším závitem a integrovanou kompresní armaturou pro snadnou instalaci pro jímková a kabelová čidla 01DT.., 22DT.., 01CT.., 22CT..



Obrázek se může lišit od produktu



Přehled typů

Typ	Délka jímky	Průměr jímky	Max. rychlost proudění	Hmotnost	PN
A-22P-A18	50 mm	9 mm	26.6 m/s	0.058 kg	16
A-22P-A20	100 mm	9 mm	12.2 m/s	0.068 kg	16
A-22P-A22	150 mm	9 mm	7.2 m/s	0.080 kg	16
A-22P-A24	200 mm	9 mm	4.0 m/s	0.092 kg	16
A-22P-A30	250 mm	9 mm	3.0 m/s	0.10 kg	16
A-22P-A26	300 mm	9 mm	1.7 m/s	0.11 kg	16
A-22P-A28	450 mm	9 mm	0.7 m/s	0.14 kg	16


Technická data

Funkční data	Médium	Voda Směs vody s glykolem
Bezpečnostní data	Standard kvality	ISO 9001
	Teplota kapaliny	Až do max. 130°C
Materiály	Materiál sondy	Mosaz
	Materiál jímky	Obráběný díl: CW614N (2.0401) Potrubí: CW508L (2.0321) Tlakový šroub: polyamid (PA66/GF25)

Příslušenství

Doporučené příslušenství voda	Popis	Typ
	Studená bariéra, Plast, L 50 mm, pro jímku A-22P-A..	A-22P-A51

Rozměry



Typ	L1	L2
A-22P-A18	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A20	3.38" [86 mm]	3.89" [99 mm]
A-22P-A22	5.35" [136 mm]	5.86" [149 mm]
A-22P-A24	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A30	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A26	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A28	17.16" [436 mm]	17.67" [449 mm]