


Putkiliitin palloventtiilille ulkokierteellä

- sisäkierre Rp sisäkierteeseen G
- sis. tiiviste


Yleiskuvaus

| Tyyppi | DN | Rp [""] | G [""] | B [mm] | Sopii | Paino |
|--------|----|------------|-----------|-----------|------------------|----------|
| ZR4510 | 10 | 3/8 | 3/4 | 24 | R4.. / R5.. DN10 | 0.070 kg |
| ZR4515 | 15 | 1/2 | 1 | 27 | R4.. / R5.. DN15 | 0.10 kg |
| ZR4520 | 20 | 3/4 | 1 1/4 | 31 | R4.. / R5.. DN20 | 0.18 kg |
| ZR4525 | 25 | 1 | 1 1/2 | 35 | R4.. / R5.. DN25 | 0.28 kg |
| ZR4532 | 32 | 1 1/4 | 2 | 40 | R4.. / R5.. DN32 | 0.38 kg |
| ZR4540 | 40 | 1 1/2 | 2 1/4 | 42 | R4.. / R5.. DN40 | 0.45 kg |
| ZR4550 | 50 | 2 | 2 3/4 | 44 | R4.. / R5.. DN50 | 0.69 kg |

Tekniset tiedot

Materiaalit Used Materials Nikkelöity messinki

Turvallisuushuomautukset


- Tämä lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalueen ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa lentokuljetusvälineissä.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Tätä lisävarustetta ei saa hävittää talusjätteen mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Yleisiä huomautuksia

Toimitushuomautukset Toimituksen sisältö: liitosmutteri (G-kierre), liitin (Rp-kierre), tiiviste (IT)

Mitat
Mittapiirustukset
