


Szigetelő bevonat hőmennyiségmérőhöz

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



Típus áttekintés

Típus	Használható a következőkhöz:	Tömeg
A-22PEM-A01	22PE.. DN 15...25	0.045 kg
A-22PEM-A02	22PE.. DN 32...50	0.045 kg

Műszaki adatok

Működési adatok	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
Anyagok	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.