

## Innstikklokke i rustfritt stål

Thermowell i rustfritt stål med G 1/2" utvendig gjenge og integrert presskopling for enkel montering ved innstikk og kabelmonterte temperatursensorer 01DT., 22DT., 01CT., 22CT..




## Oversikt over typer

| Type      | Termolomme lengde | Termolomme diameter | Måleområde trykk merknad | Vekt     |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| A-22P-A06 | 50 mm             | 9 mm                | 30 m/s                   | 0.065 kg |
| A-22P-A08 | 100 mm            | 9 mm                | 13.5 m/s                 | 0.075 kg |
| A-22P-A10 | 150 mm            | 9 mm                | 9 m/s                    | 0.085 kg |
| A-22P-A12 | 200 mm            | 9 mm                | 5.5 m/s                  | 0.095 kg |
| A-22P-A29 | 250 mm            | 9 mm                | 4 m/s                    | 0.10 kg  |
| A-22P-A14 | 300 mm            | 9 mm                | 2.5 m/s                  | 0.11 kg  |
| A-22P-A16 | 450 mm            | 9 mm                | 1 m/s                    | 0.14 kg  |

## Tekniske data

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>Funksjonsdata</b>  | Applikasjon                             | Vann  |
| <b>Materialer</b>     | Probe-materiale                         | Rustfritt stål  |
|                       | Termolomme materiale                    | Omvendt del: V4A (1.4404)<br>Rørledning: V4A (1.4571)<br>Trykkskrue: polyamid (PA66/GF25) |
| <b>Sikkerhetsdata</b> | Medie-temperatur                        | Opp til maks. 200°C   |
|                       | Maximum Allowable Operating Temperature | opp til maks. 40 bar  |
|                       | Kvalitetsstandard                       | ISO 9001  |

## Dimensjoner



| Typ       | L1              | L2              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| A-22P-A06 | 1.41" [36 mm]   | 1.93" [49 mm]   |
| A-22P-A08 | 3.38" [86 mm]   | 3.90" [99 mm]   |
| A-22P-A10 | 5.35" [136 mm]  | 5.87" [149 mm]  |
| A-22P-A12 | 7.32" [186 mm]  | 7.83" [199 mm]  |
| A-22P-A29 | 9.29" [236 mm]  | 9.80" [249 mm]  |
| A-22P-A14 | 11.26" [286 mm] | 11.77" [299 mm] |
| A-22P-A16 | 17.16" [436 mm] | 17.68" [449 mm] |