


**Typöversikt**


Typ	DN	PN
ZD7100	100	16
ZD7125	125	16
ZD7150	150	16
ZD7200	200	16
ZD7250	250	16
ZD7300	300	16


**Tekniska data**

<b>Funktionsdata</b>	Medium	Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
	Röranslutning	Fläns PN 16 i enlighet med ISO 7005-2
<b>Material</b>	Ventilkropp	EN-GJS-400-15 (GGG 40)
	Karossfinish	mattsvart finish

**Allmänna anteckningar**

**Leveransanteckningar** Monteringsskruvar och brickor för montering av vridspjällventiler på T-stycket är inkluderade i leveransinnehållet för ZD7..

**Dimensioner**
**Måtritningar**


Type	DN	L [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	d [mm]	K [mm]	
ZD7100	100	360	180	21	220	8 x 19	180	23
ZD7125	125	400	200	23	250	8 x 19	210	32
ZD7150	150	440	220	26	285	8 x 23	240	38
ZD7200	200	520	260	30	340	12 x 23	295	59
ZD7250	250	600	300	32	400	12 x 28	355	84
ZD7300	300	680	340	32	455	12 x 28	410	109