


Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga

- invändig gänga Rp till utvändig gänga G
- inkl. packning



Typöversikt

| Typ | DN | Rp ["] | G ["] | B [mm] | Passande för | Vikt |
|--------|----|-----------|----------|-----------|------------------|----------|
| ZR4510 | 10 | 3/8 | 3/4 | 24 | R4.. / R5.. DN10 | 0.070 kg |
| ZR4515 | 15 | 1/2 | 1 | 27 | R4.. / R5.. DN15 | 0.10 kg |
| ZR4520 | 20 | 3/4 | 1 1/4 | 31 | R4.. / R5.. DN20 | 0.18 kg |
| ZR4525 | 25 | 1 | 1 1/2 | 35 | R4.. / R5.. DN25 | 0.28 kg |
| ZR4532 | 32 | 1 1/4 | 2 | 40 | R4.. / R5.. DN32 | 0.38 kg |
| ZR4540 | 40 | 1 1/2 | 2 1/4 | 42 | R4.. / R5.. DN40 | 0.45 kg |
| ZR4550 | 50 | 2 | 2 3/4 | 44 | R4.. / R5.. DN50 | 0.69 kg |

Tekniska data

| Material | Använda material | Förnicklad mässing |
|----------|------------------|--------------------|
|----------|------------------|--------------------|

Säkerhetsanvisningar



- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingsystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

Allmänna anteckningar

Leveransanteckningar I ZR45..-leveransinnehållet: 1 föreningsmutter (G-gänga), 1 insats (RP-gänga), 1 packning (IT)

Dimensioner

Måttitningar

