

Paslanmaz çelik daldırma cebi

01DT.., 22DT.., 01CT.., 22CT.. daldırma ve kablo sıcaklığı sensörlerinde montaj kolaylığı için G 1/2" dıştan dışı ve entegre sıkıştırma fittingli paslanmaz çelik thermowell




Tip Genel Bilgileri

Tip	Thermowell uzunluğu	Thermowell çapı	Maks. akış hızı	Ağırlık
A-22P-A06	50 mm	9 mm	30 m/s	0.065 kg
A-22P-A08	100 mm	9 mm	13.5 m/s	0.075 kg
A-22P-A10	150 mm	9 mm	9 m/s	0.085 kg
A-22P-A12	200 mm	9 mm	5.5 m/s	0.095 kg
A-22P-A29	250 mm	9 mm	4 m/s	0.10 kg
A-22P-A14	300 mm	9 mm	2.5 m/s	0.11 kg
A-22P-A16	450 mm	9 mm	1 m/s	0.14 kg

Teknik Veriler

Fonksiyon verileri	Uygulama	Su
Malzemeler	Prob materyali	Paslanmaz çelik
	Thermowell materyali	Döndürülmüş parça: V4A (1.4404) Pipe: V4A (1.4571) Basınç vidası: Poliamit (PA66/GF25)
	Güvenlik verileri	Akışkan sıcaklığı
	Basınç derecesi	maks. 40 bara kadar
	Kalite Standartları	ISO 9001

Boyutlar



Typ	L1	L2
A-22P-A06	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A08	3.38" [86 mm]	3.90" [99 mm]
A-22P-A10	5.35" [136 mm]	5.87" [149 mm]
A-22P-A12	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A29	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A14	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A16	17.16" [436 mm]	17.68" [449 mm]