

Glob vana motorları için pozisyon anahtarı, gri

- iki anahtar (SPDT)
- Ayarlanabilir anahtarlama konumu



Teknik veriler

Elektriksel veriler	Pozisyon anahtarı	2 x SPDT, %0...100, ayarlanabilir
	Anahtarlama kapasitesi pozisyon anahtarı	1 mA...3 A (0,5 A endüktif), AC 250 V
	Bağlantı pozisyon anahtarı	Kablo 1 m, 6 x 0.75 mm ²
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	II güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma sınıfı UL	II güçlendirilmiş izolasyon
	Koruma derecesi IEC/EN	IP54
	Koruma derecesi NEMA/UL	NEMA 2
	Enclosure	UL Muhafaza Tip 2
	EMC	2014/30/AB'ye uygun CE
	Düşük voltaj direktifi	2014/35/AB'ye uygun CE
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ve IEC/EN 60730-2-14
	Sertifikasyon UL	UL 60730-1A, UL 60730-2-14 ve CAN/CSA E60730-1:02 uyarınca cULus
	Çalışma şekli	Tip 1.B
	Nominal impuls voltajı, pozisyon anahtarı	4 kV
	Kontrol kirliliği derecesi	3
	Ortam sıcaklığı	0...50°C
	Belge kategorisi	-40...80°C
Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız	
Bina/Proje adı	bakım gerektirmez	
Ağırlık	Ağırlık	0.23 kg
Muhafaza renkleri	Muhafaza kapağı	gri
	Muhafaza tabanı	gri

Güvenlik notları



- Cihaz, belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Açık hava uygulaması: yalnızca su (deniz), kar, buz, güneş ışığı veya aşındırıcı gazların doğrudan cihazla etkileşime girmediği ve ortam koşullarının herhangi bir anda daima teknik katalogta belirtilen eşik değerlerde kaldığı durumlarda mümkündür.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında geçerli tüm yasal veya kurumsal montaj yönetmeliklerine uyulmalıdır.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Kablolar cihazdan sökülmemelidir.
- Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün özellikleri

- Çalışma modu** Bir dişli çark glob vana motorundaki form-fit kavrama ile kenetlenir ve pozisyonu doğrudan mikro anahtar trip kamına aktarır.


Anahtarlama noktaları bir ayarlama kadranıyla istenildiği gibi seçilebilir. Güncel anahtar pozisyonu istenen zamanda okunabilir.

Uygulama S2A-H pozisyon anahtarı pozisyonu bildirmek veya belirli herhangi bir strok pozisyonunda anahtarlama fonksiyonlarını çalıştırmak için kullanılır.

Basit doğrudan montaj Pozisyon anahtarı, doğrudan glob vana motoruna monte edilir.

Elektrik bağlantıları

Kablo şemaları



Kablo renkleri:


S1 = mor

S3 = beyaz

S4 = turuncu

S5 = pembe

S6 = gri



Boyutlar

Boyut çizimleri

