


- 温感器
- 手动复位



技术参数

电气参数	额定电压	AC 24V AC 220V
	额定电流	1A
功能参数	连接	端子排
	温感器动作温度	管道内烟气温度达到 280°C
	手动复位	手动复位按钮
工作条件	防触电保护等级	外壳接地
	电气防护等级	IP44
	运行环境温度	-30...+50°C
	非运行环境温度	-40...+50°C
	维护	免维护
	尺寸规格 (LxWxH)	见“尺寸规格”
	重量	约0.4kg
尺寸规格/重量		

接线图



尺寸规格 [mm]

