


Kommunikációs és tápegységek füstmentesítő zsalukhoz

- Névleges feszültség AC 230 V
- Füstmentesítő zsaluk és a BKSE24-6 kommunikációs és tápegység felügyelésére



Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC 230 V
	Névleges feszültséghez tartozó frekvencia	50/60 Hz
	Névleges feszültségtartomány	AC 198...264 V
	Energiafogyasztás működés alatt	10 W
	Energiafogyasztás működés alatt, megjegyzés	hajtóművel
	Áramfelvétel vezeték-méretezéshez	19 VA
	Megjegyzés vezeték-méretezéshez	hajtóművel
	Tápellátás csatlakozása	Kábel 1 m, 2 x 0.75 mm ² / halogénmentes
	Dugós csatlakozás	Hajtómű felszereltsége: 3 -póusó dugasz Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	II, megerősített szigetelés
	IEC/EN védelmi szint	IP40
	EMC	CE a 2014/30/EU alapján
	Kisfeszültségű irányelv	CE a 2014/35/EU alapján
	Művelet típusa	1. típus
	Szennyezési szint	2
	Környezeti hőmérséklet	-30...50°C [-22...122°F]
	Tárolási hőmérséklet	-40...80°C [-40...176°F]
Tömeg	Karbantartási igény	karbantartásmentes
	Tömeg	0.68 kg

Biztonsági megjegyzések



- A készülék nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközben.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- Az eszköz nem tartalmaz kicserélhető, vagy javítható alkatrészeket.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

Üzem mód A BKNE230-24 egy decentralizált tápegység a BE24-ST, BLE24-ST, BEE24-ST vagy BEN24-ST füstmentesítő zsaluhajtóművekhez. Kommunikációs illesztőfelületként működik a füstmentesítő zsaluhajtómű valamint a BKSE24-6 kommunikációs és vezérlőegység között.

Termékjellemzők

- Kommunikáció** A BKNE230-24 egység a zsalu NYITVA/ZÁRT pozícióját és a hibaüzeneteket továbbítja a BKSE24-6 egységhez. Átvesszi a BKSE24-6 hajtómű parancsait és elmozdítja a hajtóművet a kívánt pozícióba. Az egység rögzíti az utolsó parancsot, akár áramszünet esetén is. A ZÁRÁS parancsot a memória alapbeállításaként már tartalmazza.
- Jelzés** A készülék működési állapotát két LED izzó jelzi.
- Felügyelet** A BKNE230-24 egység felügyeli a hajtómű pozícióját és működési idejét, illetve a BKSE24-6 egységgel lebonyolított adatforgalmat.
- Csatlakozás** Az egyszerűbb csatlakoztatás céljából a BE24-ST, BLE24-ST, BEE24-ST és BEN24-ST füstmentesítő zsaluhajtóművek olyan csatlakozódugaszokkal rendelkeznek, melyek támogatják a közvetlen csatlakozást a BKNE230-24 egységhez.
- A BKSE24-6 2 vezetékes a/b kábelét csatlakoztassa a 6 és 7 terminálkhoz (csavarterminálok a 2 x 1.5 mm² vezetékekhez). Az 1 és 5 terminált nem biztos, hogy hozzá lehet rendelni.

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Leírás

Típus

Kommunikációs és vezérlőegység füstmentesítő csappantyúkhöz

BKSE24-6

Elektromos beszerelés



Vigyázat: Hálózati feszültség!


Vezetékszínek:

bl = kék

br = barna

Kapcsolási rajz

AC 230 V


bl = kék
br = barna

Működtető vezérlőszervek és jelzőfények



- 1 AC 230 V tápellátás
- 2 24 V csatlakozóaljzatok füstelszívó hajtóműhöz
- 3 7 pólusú sorkapocs
- 4 Kábeljelölő füstelvezető hajtóműhöz
- 5 Kábeljelölő 2 vezetékes kábelhez a/b
- 6 LED-kijelző zöld: zsalu ZÁRVA
- 7 LED-kijelző sárga: zsalu NYITVA

LED-kijelzők

zöld 6	sárga 7	Jelentés / funkció
Ki	Villog	Zsalumozgás NYITVA
Ki	Be	Zsalu NYITVA
Villog	Ki	Zsalumozgás ZÁRVA
Be	Ki	Zsalu ZÁRVA
Villog	Villog	Az egyik LED dupla frekvenciával villog: Hiba
Ki	Ki	Áramkimaradás

Méretek

