

Sada jímky z nerezové oceli

Jímka z nerezové oceli s připojením G 1/2".
Včetně materiálu pro upevnění sondy pro
bezpečnostní omezovač teploty 01HT-1..C a
monitor teploty 01HT-1..A.




Přehled typů

Typ	Délka jímky	Průměr jímky	Max. rychlost proudění	Hmotnost
A-22P-A64	100 mm	8 mm	8.7 m/s	0.084 kg
A-22P-A65	150 mm	8 mm	5.8 m/s	0.092 kg
A-22P-A66	200 mm	8 mm	4.3 m/s	0.10 kg

Technická data

Funkční data	Médium	Voda
Bezpečnostní data	Prohlášení o shodě EU	CE označení
	Standard kvality	ISO 9001
	Teplota kapaliny	Až do max. 200°C
Materiály	Materiál sondy	Nerezová ocel
	Materiál jímky	Obráběný díl: V4A (1.4571)
		Potrubí: V4A (1.4571)

Rozměry



	L1	L2
A-22P-A64	3.94'' [100 mm]	4.45'' [113 mm]
A-22P-A65	5.91'' [150 mm]	6.42'' [163 mm]
A-22P-A66	7.87'' [200 mm]	8.39'' [213 mm]