



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	DN	PN
ZD7100	100	16
ZD7125	125	16
ZD7150	150	16
ZD7200	200	16
ZD7250	250	16
ZD7300	300	16

Technická data

Funkční data	Kapalina	Voda, voda s glykolem do max. 50 % obj.
	Teplota kapaliny	-20...120°C [-4...248°F]
	Připojení potrubí	Příruba podle ISO 7005-2
Materiály	Tělo ventilu	EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
	Povrchová úprava	matná černá povrchová úprava

Bezpečnostní pokyny




- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Všeobecná upozornění

Poznámky ohledně dodání Montážní šrouby a podložky pro montáž klapky na T kus jsou součástí dodávky pro ZD7..

Rozměry

Rozměrové schéma



Type	DN	L [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	d [mm]	K [mm]	 kg
ZD7100	100	360	180	21	220	8 x 19	180	23
ZD7125	125	400	200	23	250	8 x 19	210	32
ZD7150	150	440	220	26	285	8 x 23	240	38
ZD7200	200	520	260	30	340	12 x 23	295	59
ZD7250	250	600	300	32	400	12 x 28	355	84
ZD7300	300	680	340	32	455	12 x 28	410	109