

Vyhřívání táhla pro pohon LV.., NV.., SV..

- pro teploty pod -10°C



Obrázek se může lišit od produktu

Technická data

Elektrická data	Jmenovité napětí	AC/DC 24 V
	Frekvence jmenovitého napětí	50/60 Hz
	Příkon topení	30 W
	Připojení napájení	Kabel 1 m
	Elektrické připojení	Kabel
Funkční data	Teplota kapaliny	-10...20°C [14...68°F]
Bezpečnostní data	Stupeň krytí IEC/EN	IP54
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60529
	Okolní teplota	-10...40 °C [14...104°F]
	Údržba	bezúdržbové
Materiály	Použité materiály	Silikon
		Galvanizovaná ocel

Bezpečnostní pokyny



- Přístroj byl navržen pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používán mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.