


Šroubení potrubí pro zdvihový ventil s vnějším závitem

- vnitřní závit G na vnitřní závit Rp
- vč. těsnění



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	B [mm]	Vhodné pro	Hmotnost
ZH4515	15	1 1/8	1/2	21	H411B...H415B H511B...H515B	0.14 kg
ZH4520	20	1 1/4	3/4	23	H420B H520B	0.18 kg
ZH4525	25	1 1/2	1	26	H425B H525B	0.21 kg
ZH4532	32	2	1 1/4	30	H432B H532B	0.35 kg
ZH4540	40	2 1/4	1 1/2	32	H440B H540B	0.43 kg
ZH4550	50	2 3/4	2	35	H450B H550B	0.63 kg

Technická data

Funkční data	Teplota kapaliny	-10...120°C [14...248°F]
Materiály	Použité materiály	temperovaná litina, pozinkovaná

Bezpečnostní pokyny



- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Upozornění ohledně instalace

Požadavky na kvalitu vody	Je nutné dodržet požadavky na kvalitu vody specifikované dle VDI 2035. Ventily Belimo jsou regulační prvky. Aby mohl ventil dlouhodobě plnit svou funkci správně, je nutné zamezit přístupu pevných částic (např. svařovací kuličky po instalačních pracích). Doporučuje se použití filtru nečistot.
----------------------------------	--

Všeobecná upozornění

Poznámky ohledně dodání	Rozsah dodávky ZH45..: šroubení (závit G), vložka (závit Rp), těsnění
--------------------------------	---

Rozměry

Rozměrové schéma

