

Záslepná příruba PN 16 pro zdvihové ventily pro
přestavbu na 2cestný ventil

• vč. těsnění



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	DN	Počet otvorů pro šrouby	Vhodné pro	Hmotnost
ZH715	15	4	H711N...H715N	1.2 kg
ZH720	20	4	H720N	1.4 kg
ZH725	25	4	H725N	1.7 kg
ZH732	32	4	H732N	2.4 kg
ZH740	40	4	H740N	2.6 kg
ZH750	50	4	H750N	3.5 kg
ZH765	65	4	H764N/H765N	4.2 kg
ZH780	80	8	H779N/H780N	5.6 kg
ZH7100	100	8	H7100N	7.0 kg
ZH7125	125	8	H7125N	9.0 kg
ZH7150	150	8	H7150N	12 kg

Technická data

Materiály Příruba Ocelová barva RAL5002

Bezpečnostní pokyny




- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Všeobecná upozornění

Poznámky ohledně dodání V rozsahu dodávky ZH7.. : záslepná příruba, Sk šrouby s maticí, těsnění

Rozměry

Rozměrové schéma



Typ	C [mm]	d [mm]	K [mm]	D [mm]
ZH715	14	4 x 14	65	95
ZH720	16	4 x 14	75	105
ZH725	16	4 x 14	85	115
ZH732	16	4 x 18	100	140
ZH740	16	4 x 18	110	150
ZH750	18	4 x 18	125	165
ZH765	18	4 x 18	145	185
ZH780	20	8 x 18	160	200
ZH7100	20	8 x 18	180	220
ZH7125	22	8 x 18	210	250
ZH7150	22	8 x 22	240	285