


Šroubení potrubí pro kulové kohouty s vnějším závitem

- vnitřní závít G na vnitřní závít Rp
- vč. těsnění



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	Vhodné pro	Hmotnost
ZR4515Q	15	3/4	1/2	C415Q-.. / C515Q-..	0.10 kg
ZR4520Q	20	3/4	3/4	C420Q-.. / C520Q-..	0.12 kg

Technická data

Materiály

Použité materiály

Poniklovaná mosaz

Bezpečnostní pokyny



- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Všeobecná upozornění

Poznámky ohledně dodání

Rozsah dodávky: šroubení (G závít), vložka (Rp závít), těsnění

Rozměry

Rozměrové schéma

