

Šroubení potrubí pro kulové kohouty s vnějším závitem

- vnitřní závit G na vnitřní závit Rp
- vč. těsnění



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	B [mm]	Vhodné pro	Hmotnost
ZR4510	10	3/4	3/8	24	R4.. / R5.. DN 10	0.060 kg
ZR4515	15	1	1/2	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	1 1/4	3/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1 1/2	1	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	2	1 1/4	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	2 1/4	1 1/2	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2 3/4	2	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Technická data

Materiály

Použité materiály

Poniklovaná mosaz

Bezpečnostní pokyny



- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Všeobecná upozornění

Poznámky ohledně dodání

Rozsah dodávky: šroubení (G závit), vložka (Rp závit), těsnění

Rozměry

Rozměrové schéma

