

## Šroubení potrubí

- vnitřní závit G na vnitřní závit Rp
- vč. těsnění



Obrázek se může lišit od produktu

## Přehled typů

| Typ     | DN | G<br>["] | Rp<br>["] |
|---------|----|----------|-----------|
| ZREV15F | 15 | 3/4      | 1/2       |
| ZREV20F | 20 | 1        | 3/4       |
| ZREV25F | 25 | 1 1/4    | 1         |
| ZREV32F | 32 | 1 1/2    | 1 1/4     |
| ZREV40F | 40 | 2        | 1 1/2     |
| ZREV50F | 50 | 2 1/2    | 2         |

## Technická data

|              |                   |                                                    |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Funkční data | Kapalina          | Voda, voda s glykolem do max. 60 % obj.            |
|              | Teplota kapaliny  | -20...120°C [-4...248°F]                           |
|              | Připojení potrubí | Vnitřní závit<br>G dle ISO 228-1<br>Rp dle ISO 7-1 |
|              |                   |                                                    |
| Materiály    | Použité materiály | Poniklovaná mosaz                                  |
|              |                   |                                                    |

## Bezpečnostní pokyny




- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

## Všeobecná upozornění

**Poznámky ohledně dodání**    Rozsah dodávky: šroubení (G závit), vložka (Rp závit), těsnění

## Rozměry

Rozměrové schéma



L2: Maximální hloubka zašroubování

| Type    | DN | G<br>["] | Rp<br>["] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | L2<br>[mm] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | <br>kg |
|---------|----|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZREV15F | 15 | 3/4      | 1/2       | 47.5      | 42         | 15         | 30        | 25        | 0.10                                                                                      |
| ZREV20F | 20 | 1        | 3/4       | 54        | 47.5       | 16         | 37        | 31        | 0.18                                                                                      |
| ZREV25F | 25 | 1 1/4    | 1         | 60        | 52         | 19         | 46        | 38        | 0.27                                                                                      |
| ZREV32F | 32 | 1 1/2    | 1 1/4     | 67        | 58         | 21         | 52        | 48        | 0.40                                                                                      |
| ZREV40F | 40 | 2        | 1 1/2     | 70        | 60         | 21         | 64        | 54        | 0.54                                                                                      |
| ZREV50F | 50 | 2 1/2    | 2         | 80        | 68.5       | 25         | 81        | 66        | 0.90                                                                                      |