

Rørtilslutning til kugleventil med indvendigt gevind

- Udvendigt gevind R til indvendigt gevind Rp
- Inkl. tætningsringe



Billedet kan afvige fra produktet

Typeoversigt

Type	DN	Rp ["]	R ["]	Egnet til	Vægt
ZR2315	15	1/2	1/2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 15	0.10 kg
ZR2320	20	3/4	3/4	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 20	0.16 kg
ZR2325	25	1	1	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	1 1/4	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 32	0.40 kg
ZR2340	40	1 1/2	1 1/2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 40	0.74 kg
ZR2350	50	2	2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 50	1.4 kg

Tekniske data

Funktionsdata	Væske	Vand, vand med glykol op til maks. 50 %.
	Væsketemperatur	-10...120°C [14...248°F]
Materialer	Anvendte materialer	Forniklet messing

Sikkerhedsnoter




- Dette tilbehør er konstrueret til anvendelse i stationære varme-, ventilations- og klimatiseringssystemer og må ikke bruges uden for det specificerede anvendelsesfelt, især ikke i fly og andre luftfartøjer.
- Kun autoriserede specialister må udføre installation. Alle gældende love og regulativer om installation skal overholdes under installationen.
- Tilbehøret må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Alle lokalt gældende forskrifter og krav skal overholdes.

Generelle noter

Leveringsnoter I ZR23.. leveringsomfanget: 1 gevindelement (Rp-gevind), 1 omløbermøtrik, 1 indsats (R-gevind), 1 o-ring.

Dimensioner

Målskitser



Type	DN	Rp ["]	R ["]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	kg
ZR2315	15	1/2	1/2	49	25	30	0.12
ZR2320	20	3/4	3/4	57	31	37	0.16
ZR2325	25	1	1	66	38	46	0.30
ZR2332	32	1 1/4	1 1/4	71	48	52	0.40
ZR2340	40	1 1/2	1 1/2	78	55	64	0.66
ZR2350	50	2	2	89	65	81	1.10