

5 años garantía

## Datos técnicos

<b>Datos de funcionamiento</b>	Rango de temp. del fluido (agua)	Consulte las especificaciones de la válvula indicadas por el fabricante
Posición de montaje	360°	
Applicable valve size	2" [50]	
<b>Materiales</b>		
Hardware	zinc plated steel	
Spindle	acero inoxidable	
Marco, placa, base	stainless steel	
Acoplamiento	stainless steel	
<b>Suitable actuators</b>		
Non-Spring	(2*GMB(X))	
Muelle	(2*AFB(X))	
Función de falla segura eléctrica	(2*GKB(X))	



Para referencia de presión de cierre, seleccione Pro o actualice la documentación técnica.

## Características del producto

<b>Default/Configuración</b>	El actuador se vende por separado del enganche. Esto permite a los usuarios seleccionar cualquier actuador con la señal de control deseada. Dado que el varillaje utiliza actuadores estándar del lado del aire, pueden adquirirse en cualquier momento y montarse sobre el terreno.
<b>Aplicación</b>	El kit de actualización personalizado UFSP está diseñado por cortesía del formulario de actualización para que se conecte fácilmente a la placa de montaje de la válvula en válvulas seleccionadas de la competencia que utilizan actuadores de la serie industrial Belimo SY. Este kit ayudará a restaurar el servicio sin quitar la válvula, ahorrando tiempo de inactividad. El kit de actualización UFSP está disponible en varias configuraciones para su uso con válvulas de 2 y 3 vías.
<b>Funcionamiento</b>	El juego UFLK / UBLK y los actuadores montados son capaces de girar 95° en ambas direcciones, CW y CCW. Esto permite que el disco / bola se abra o se cierre completamente. Cuando las necesidades direccionales varían, los actuadores se pueden girar o el interruptor direccional se puede girar a una nueva rotación. Consulte las guías de cableado del actuador en el cableado maestro / esclavo para los actuadores de montaje doble.

## Dibujos dimensionales



2\*AFB, 2\*AFX



2\*AFB, 2\*AFX

A  
11.5" [293]B  
16.1" [410]C  
4.5" [114]

2\*GKB, 2\*GKX, 2\*GMB, 2\*GMX



2\*GKB, 2\*GKX, 2\*GMB, 2\*GMX

A  
11.5" [293]B  
16.1" [410]C  
4.5" [114]