

- Voima 500 N
- Nimellisjännite AC 24 V
- Ohjaus 3-piste
- Isku 5.5 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 24 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellinen jännitealue	AC 19.2...28.8 V
	Tehontarve ajossa	1.5 W
	Tehontarve Mitoitus	1.5 VA
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 3 x 0.75 mm ²
	Rinnakkaistoiminta	Ei
	Toimintatiedot	Moottorin voima
Käsi käyttö		tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Isku		5.5 mm
Toiminta-aika moottori		140 s / 5.5 mm
Duty cycle value		75% (= ajoaika 140 s/toiminta-aika 187 s)
Äänen tehotaso, moottori		35 dB(A)
Asennon osoitus		Käännettävä asteikkolevy
Turvallisuustiedot		Suojausluokka IEC/EN
	Koteloitu luokka IEC/EN	IP40
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Käyttötapa	Type 1
	Nimellinen syöksi jännite syöttö / ohjaus	0.8 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	0...50°C [32...122°F]
	Säilytyslämpötila	-30...80°C [-22...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	0.49 kg
Kotelon värit	Kotelo	oranssi

Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussääntöjä on asennuksen aikana noudatettava.
- Toimilaite tulee suojata kosteudelta. Sitä ei ole tarkoitettu ulkoilmasovelluksiin.
- Laite ei sisällä mitään sellaisia osia, joita käyttäjä voi korjata tai vaihtaa.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

- Yksinkertainen suora asennus** Yksinkertainen asennus venttiin yhdellä pyälletyllä mutterilla.
- Käsi käyttö** Käsi käyttö vivulla mahdollinen. Tilapäinen vaihteiston vapautus painamalla kiertonuppia. Pysyvä vaihteiston vapautus painamalla ja samalla kiertämällä kiertonuppia myötäpäivään 90°.
- Suuri toiminnallinen turvallisuus** Toimilaite on ylikuormitussuojattu ja pysähtyy automaattisesti, kun rajavaste saavutetaan.

Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Apukytin 1 x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille kaapeliliitännällä	SNR


Sähköasennus



Syöttö suojamuuntajalta.

Kytentäkaaviot

AC 24 V, 3-piste



Mitat

