

Toimilaite Siemens-lyhytiskuitukkaventtiilien motorisointiin LVI-järjestelmissä

- Voima 500 N
- Nimellisjännite AC 230 V
- Ohjaus 3-piste
- Isku 5.5 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 230 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Huomautus nimellisjännitealueesta	AC 198...264 V
	Tehontarve ajossa	3.5 W
	Tehontarve Mitoitus	3.5 VA
	Liitännät	Liittimet 4 mm ² (kaapeli ø6...8 mm, 3-johto)
	Rinnakkaistoiminta	Ei
Toimintatiedot	Moottorin voima	500 N
	Käsi käyttö	tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
	Isku	5.5 mm
	Toiminta-aika moottori	140 s / 5.5 mm
	Duty cycle value	75% (= ajoaika 140 s/toiminta-aika 187 s)
	Äänen tehotaso, moottori	35 dB(A)
	Asennon osoitus	Käännettävä asteikkolevy
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Kotelointiluokka IEC/EN	IP40
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	4 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	0...50°C [32...122°F]
	Säilytyslämpötila	-30...80°C [-22...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
	Paino	Paino

Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määrittelyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Huomio: syöttöjännite!
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Toimilaite tulee suojata kosteudelta. Sitä ei ole tarkoitettu ulkoilmasovelluksiin.
- Laite ei sisällä mitään sellaisia osia, joita käyttäjä voi korjata tai vaihtaa.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.
- Vedonpoistajan oikea toiminta kaapelilla toimilaitetekelossa on tarkastettava.

Tuotteen ominaisuudet

- Yksinkertainen suora asennus** Yksinkertainen asennus venttiiliin yhdellä pyälletyllä mutterilla.
- Käikäyttö** Käikäyttö vivulla mahdollinen. Tilapäinen vaihteiston vapautus painamalla kiertonuppia. Pysyvä vaihteiston vapautus painamalla ja samalla kiertämällä kiertonuppia myötapäivään 90°.
- Suuri toiminnallinen turvallisuus** Toimilaite on ylikuormitussuojattu ja pysähtyy automaattisesti, kun rajavaste saavutetaan.


Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Apukytin 1x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille ruuviliittimillä	SNR2

Sähköasennus



Huomio: syöttöjännite!

 Kytentäkaaviot
 AC 230 V, 3-piste


1	2	3	
			stop

Mitat

