

Toimilaite Siemens-lyhytiskuitukaventtiilien motorisointiin LVI-järjestelmissä

- Voima 500 N
- Nimellisjännite AC 230 V
- Ohjaus 3-piste
- Isku 5.5 mm



Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC 230 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 198...264 V
	Tehontarve ajossa	3.5 W
	Tehontarve Mitoitus	3.5 VA
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm ²
	Rinnakkaistoiminta	Ei
Toimintatiedot	Moottorin voima	500 N
	Käsitkäyttö	tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
	Isku	5.5 mm
	*del*Wirkungsweise	G 3/4"
	Toiminta-aika moottori	35 s / 5.5 mm
	Äänen tehotaso, moottori	45 dB(A)
	Duty cycle value	75% (= ajoaika 35 s/toiminta-aika 47 s)
	Asennon osoitus	Käännettävä asteikkolevy
Turvallisuustiedot	Suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Kotelointiluokka IEC/EN	IP40
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	4 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila	0...50°C [32...122°F]
	Säilytyslämpötila	-30...80°C [-22...176°F]
Paino	Huolto	huoltovapaa
	Paino	0.44 kg
Kotelon värit	Kotelo	oranssi
	Kotelon pohja	musta

Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Varoitus: virtalähteen jännite!
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääreitä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Toimilaite tulee suojata kosteudelta. Sitä ei ole tarkoitettu ulkoilmasovelluksiin.
- Laite ei sisällä mitään sellaisia osia, joita käyttäjä voi korjata tai vaihtaa.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Yksinkertainen suora asennus

Yksinkertainen asennus venttiiliin yhdellä pyälletyllä mutterilla.

Käsi käyttö

Käsi käyttö vivulla mahdollinen. Tilapäinen vaihteiston vapautus painamalla kiertonuppia. Pysyvä vaihteiston vapautus painamalla ja samalla kiertämällä kiertonuppia myötäpäivään 90°.

Suuri toiminnallinen turvallisuus

Toimilaite on ylikuormitussuojattu ja pysähtyy automaattisesti, kun rajavaste saavutetaan.

Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet

Kuvaus

Apukytkin 1x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille kaapeliliitännällä

Tyyppi

SNR

Sähköasennus




Varoitus: virtalähteen jännite!

Johtojen värit:

- 1 = sininen
- 2 = ruskea
- 3 = valkoinen

AC 230 V, 3-piste



1	2	3	
			stop

Mitat

