

T-kappale



Kuva voi poiketa tuotteesta

Yleiskuvaus

Tyyppi	DN	PN
ZD7100	100	16
ZD7125	125	16
ZD7150	150	16
ZD7200	200	16
ZD7250	250	16
ZD7300	300	16

Tekniset tiedot

Toimintatiedot	Väliaine	Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
	Väliaineen lämpötila	-20...120°C [-4...248°F]
	Putkiliitântä	Laippa ISO 7005-2:n mukaan
Materiaalit	Venttiilin runko	EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
	Rungon viimeistely	mattamusta runkoviimeistely

Turvallisuushuomautukset




- Tämä lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalueen ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa lentokuljetusvälineissä.
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Tätä lisävarustetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.


Yleisiä huomautuksia

Toimitushuomautukset	Läppäventtiilien asennuksessa T-kappaleeseen tarvittavat ruuvit ja aluslevyt sisältyvät ZD7..-toimitukseen.
-----------------------------	---

Mitat

Mittapiirustukset



Type	DN	L [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	d [mm]	K [mm]	 kg
ZD7100	100	360	180	21	220	8 x 19	180	23
ZD7125	125	400	200	23	250	8 x 19	210	32
ZD7150	150	440	220	26	285	8 x 23	240	38
ZD7200	200	520	260	30	340	12 x 23	295	59
ZD7250	250	600	300	32	400	12 x 28	355	84
ZD7300	300	680	340	32	455	12 x 28	410	109