

Rozsdamentes acél merülőhüvellyel

Rozsdamentes acélból készült merülőhüvely G 1/2" külső menettel és beépített tömítéssel, a merüléshez szükséges megfelelő telepítés támogatásának céljából és 01DT., 22DT., 01CT., 22CT. hőmérsékletérzékelők kábelhez.



A kép eltérhet a terméktől



Típus áttekintése

Típus	Merülőhüvely hossza	Merülőhüvely átmérője	Max. áramlási sebesség	Tömeg
A-22P-A06	50 mm	9 mm	29.5 m/s	0.064 kg
A-22P-A08	100 mm	9 mm	13.6 m/s	0.074 kg
A-22P-A10	150 mm	9 mm	8.7 m/s	0.084 kg
A-22P-A12	200 mm	9 mm	5.4 m/s	0.094 kg
A-22P-A29	250 mm	9 mm	4.5 m/s	0.11 kg
A-22P-A14	300 mm	9 mm	2.4 m/s	0.11 kg
A-22P-A16	450 mm	9 mm	1.0 m/s	0.14 kg


Műszaki adatok

Működési adatok	Közeg	Víz Víz-glikol elegy
Biztonsági adatok	Minőségi szabvány	ISO 9001
	Közeghőmérséklet	Max. 200°C-ig
Anyagok	Szonda anyaga	Rozsdamentes acél
	Merülőhüvely anyaga	Esztorgált alkatrész: V4A (1.4404) Cső: V4A (1.4571) Nyomásmérő csavar: poliamid (PA66/GF25)

Tartozékok

javasolt vízdali tartozékok	Leírás	Típus
	Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..	A-22P-A51

Méretek



Typ	L1	L2
A-22P-A06	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A08	3.38" [86 mm]	3.90" [99 mm]
A-22P-A10	5.35" [136 mm]	5.87" [149 mm]
A-22P-A12	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A29	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A14	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A16	17.16" [436 mm]	17.68" [449 mm]