

Szigetelő burkolat C4..Q-..szelephez

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



A kép eltérhet a terméktől

Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZR-C4Q	15/20	C4..Q-..	0.018 kg

Műszaki adatok

Működési adatok	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
Anyagok	Felhasznált anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.