

Rövid lökethajtóművek Siemens rövidlökettű szabályozószelepek motorizálásához HVAC rendszerekben

- Működtető erő 500 N
- Névleges feszültség AC 230 V
- Vezérlés 3 pontos
- Lökett 5.5 mm



A kép eltérhet a terméktől

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC 230 V
	Névleges feszültséghez tartozó frekvencia	50/60 Hz
	Névleges feszültségtartomány	AC 198...264 V
	Energiafogyasztás működés alatt	3.5 W
	Áramfelvétel vezetékméretezéshez	3.5 VA
	Tápellátás/vezérlés csatlakozása	Kábel 1 m, 3x 0.75 mm ²
	Párhuzamos működés	Nem
Működési adatok	Motor állítóereje	500 N
	Kézi felülbírállás	ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
	Lökett	5.5 mm
	Hajtómű rögzítése	G 3/4"
	Hajtómű futásideje	140 s / 5.5 mm
	A hajtómű hangteljesítményszintje	35 dB(A)
	Működésciklus szelep	75% (= 140 mp aktív idő/ 187 mp működési idő)
Biztonsági adatok	Pozíciójelzés	Megfordítható skálázó lemez
	IEC/EN érintésvédelmi osztály	II, megerősített szigetelés
	IEC/EN védelmi szint	IP40
	EMC	CE a 2014/30/EU alapján
	Kisfeszültségű irányelv	CE a 2014/35/EU alapján
	Művelet típusa	1. típus
	Tápellátás/vezérlés névleges impulzusfeszültsége	4 kV
	Szenyezési szint	3
	Környezeti páratartalom	Max. 95% RH, nem kondenzálódó
	Környezeti hőmérséklet	0...50°C [32...122°F]
	Tárolási hőmérséklet	-30...80°C [-22...176°F]
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
Tömeg	Tömeg	0.44 kg
Ház színei	Házburkolat	narancssárga
	Házalap	fekete

Biztonsági megjegyzések



- Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési módokban.
- Vigyázat: tápellátási feszültség!
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- Biztosítsa a hajtómű védelmét nedvesség ellen. Kültéri alkalmazásokhoz nem alkalmas.
- Az eszköz nem tartalmaz kicserélhető, vagy javítható alkatrészeket.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

Egyszerű közvetlen felszerelés

Egyszerű közvetlen felszerelés a szelepre egyetlen menetes csavarral.

Kézi felülbírálás

A kézi felülíráshoz használja a kart. A fogaskerék ideiglenes kioldásához nyomja meg a forgógombot. Végleges kioldáshoz nyomja meg és fordítsa el a forgógombot 90°-ban, az óramutató járásával megegyező irányba.

Magas funkcionalitású megbízhatóság

A hajtómű túlterhelés védelemmel rendelkezik és a végállásütőző elérésekor automatikusan kikapcsol.

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Leírás

Típus

Segédkapcsoló 1x SPDT 3 pontos HT hajtóművekhez kábelcsatlakozással SNR

Elektromos beszerelés




Vigyázat: tápellátási feszültség!

Vezetékszínek:

- 1 = kék
- 2 = barna
- 3 = fehér

AC 230 V, 3 pontos



1	2	3	
			stop

Méreték