

Rövid lökethajtóművek Siemens rövidlökető szabályozószelepek motorizálásához HVAC rendszerekben

- Működtető erő 400 N
- Névleges feszültség AC 24 V
- Vezérlés 3 pontos
- Lökét 5.5 mm



A kép eltérhet a terméktől

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC 24 V
	Névleges feszültséghez tartozó frekvencia	50/60 Hz
	Névleges feszültségtartomány	AC 19.2...28.8 V
	Energiafogyasztás működés alatt	1.5 W
	Áramfelvétel vezeték-méretezéshez	3 VA
	Tápellátás/vezérlés csatlakozása	Kábel 1 m, 3x 0.75 mm ²
	Párhuzamos működés	Nem
Működési adatok	Motor állítóereje	400 N
	Kézi felülbírálás	ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógommbal
	Lökét	5.5 mm
	Actuator fixing	G 3/4"
	Hajtómű futásideje	35 s / 5.5 mm
	A hajtómű hangteljesítményszintje	45 dB(A)
	Működésciklus szelep	75% (= 35 mp aktív idő/ 47 mp működési idő)
	Pozíciójelzés	Megfordítható skálázó lemez
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	III, Földeletlen érintésvédelmi törpefeszültség (SELV)
	IEC/EN védelmi szint	IP40
	EMC	CE a 2014/30/EU alapján
	Művelet típusa	1. típus
	Tápellátás/vezérlés névleges impulzus-feszültsége	0.8 kV
	Szennyezési szint	3
	Környezeti páratartalom	Max. 95% RH, nem kondenzálódó
	Környezeti hőmérséklet	0...50°C [32...122°F]
	Tárolási hőmérséklet	-30...80°C [-22...176°F]
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
Tömeg	Tömeg	0.44 kg
Ház színei	Házburkolat	narancssárga
	Házalap	fekete

Biztonsági megjegyzések



- Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármi más légi közlekedési módokban.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- Biztosítsa a hajtómű védelmét nedvesség ellen. Kültéri alkalmazásokhoz nem alkalmas.
- Az eszköz nem tartalmaz kicserélhető, vagy javítható alkatrészeket.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

Egyszerű közvetlen felszerelés

Egyszerű közvetlen felszerelés a szelepre egyetlen menetes csavarral.

Kézi felülbírálás

A kézi felülíráshoz használja a kart. A fogaskerék ideiglenes kioldásához nyomja meg a forgógombot. Végleges kioldáshoz nyomja meg és fordítsa el a forgógombot 90°-ban, az óramutató járásával megegyező irányba.

Magas funkcionalitású megbízhatóság

A hajtómű túlterhelés védelemmel rendelkezik és a végállásütköző elérésekor automatikusan kikapcsol.

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Leírás

Típus


Segédkapcsoló 1x SPDT 3 pontos HT hajtóművekhez kábelcsatlakozással SNR

Elektromos beszerelés



Megtáplálás leválasztó transzformátorról (galvanikus leválasztás).

AC 24 V, 3 pontos



1	2	3	
			↓
			↑
			stop
			↑

Méretetek