

Szürke segédkapcsoló szelephajtóművekhez

- Két kapcsoló (SPDT)
- Beállítható kapcsolási pont



A kép eltérhet a terméktől

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Segédkapcsoló	2x SPDT, 0...100%, beállítható
	Segédkapcsoló kapcsolási teljesítménye	1 mA...3 A (0.5 A indukciós), DC 5 V...AC 250 V / 1 mA...0.5 A (0.2 A indukciós; L/R = 3.4 ms), DC 5 V...DC 110 V
	Segédkapcsoló csatlakozása	Kábel 1 m, 6 x 0.75 mm ²
	Elektromos csatlakozás	Kábel
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	II, megerősített szigetelés
	UL védelmi osztály	II, megerősített szigetelés
	IEC/EN védelmi szint	IP54
	NEMA/UL védelmi szint	NEMA 2
	Ház	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE a 2014/30/EU alapján
	Kisfeszültségű irányelv	CE a 2014/35/EU alapján
	IEC/EN tanúsítvány	IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/CSA E60730-1 szerint
	Művelet típusa	1.B típus
	Segédkapcsoló névleges impulzus-feszültsége	4 kV
	Szennyezési szint	3
	Környezeti páratartalom	Max. 95% RH, nem kondenzálódó
	Környezeti hőmérséklet	0...50°C [32...122°F]
Tömeg	Tárolási hőmérséklet	-40...80°C [-40...176°F]
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
	Tömeg	0.24 kg
Ház színei	Házburkolat	szürke
	Házalap	szürke

Biztonsági megjegyzések



- A készülék nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármi más légi közlekedési eszközben.
- A kültéri alkalmazásokra csak akkor van lehetőség, ha az eszköz nincs közvetlenül kitéve (tenger)víznek, hónak, jégnek, napsugárzásnak vagy agresszív gázoknak, valamint biztosított, hogy a környezeti körülmények mindenkor az adatlapnak megfelelő küszöbértékeken belül maradnak.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- A készüléket kizárólag a gyártás helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, melyet a felhasználó cserélhet ki vagy szerelhet meg.
- A kábeleket tilos eltávolítani a készülékből.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

Üzem mód	A szelephajtómű fogaskerékkel és alakzáró karral rendelkezik és a pozíciót közvetlenül a mikrokapcsolót aktiváló egységhez vezeti. A kapcsolópontok szabad kiválasztásához használja a beállító tárcsát. A kapcsoló adott pozíciója bármikor leolvasható.
Alkalmazás	Használja az S2A-H segédkapcsolót a pozíció jelzéséhez, illetve a kapcsolási pozíciók aktiválásához bármelyik löketpozícióban.
Egyszerű közvetlen felszerelés	A segédkapcsoló közvetlenül a szelephajtóművön található.



Elektromos beszerelés

Vezetékszín:


S1 = lila
 S2 = piros
 S3 = fehér
 S4 = narancssárga
 S5 = rózsaszín
 S6 = szürke

Kapcsolási rajz

Segédkapcsoló



Működtető vezérlőszervek és jelzőfények



Segédkapcsoló beállítások



Megjegyzés: A segédkapcsolón a beállításokat áramtalanított állapotban végezze.

A segédkapcsoló pozíciójának beállításaihoz hajtsa végre egymás után a 1 - 3 pontokat.

1 Kézi felülbíráló gomb

A gomb lenyomva tartása (vagy rögzítése): a fogaskerék kiold. Kézi felülírás lehetséges.

2 Kézi felülbírálás

Pozícionálja a hajtómű szelepszárát a kézi felülírás **2** keresztül a segédkapcsoló kívánt kapcsolási pozíciójába.

Jobbra:

A hajtómű szelepszár kiemelkedik

Óramutató járásával ellentétesen:

A hajtómű szelepszár visszahúzódik

3 Segédkapcsoló - 1

Fordítsa el a forgatógombot addig, amíg a nyíl a függőleges vonalra nem mutat.

Mozgassa kézi felülírással a szelepszár pozícióját **2** és ezzel egyidőben vegye figyelembe a segédkapcsoló forgatógomb nyílirányát is.


A nyíl iránya mindig a kapcsolási pozíciót mutatja (S1-S2 vagy S1-S3).

Ha a segédkapcsolónak ellenkező irányba kell váltania, akkor fordítsa el a forgatógomb segédkapcsolót 180°-kal. Alternatív megoldásként a kapcsolási helyzetet a segédkapcsoló kábelén lévő folytonosságvizsgálóval is ellenőrizni lehet.

Engedje el (vagy oldja ki) a(z) **1** gombot.

4 Segédkapcsoló - 2

Ugyanaz az eljárás mint az 1. segédkapcsolónál (**1** - **3** lépés).

Méreték

Típus

S2A-H

Tömeg

0.24 kg