


Térfogatáram korlátozó PIQCV

- megfelelő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
- lehetőség a pozíció rögzítésére vagy lezárására
- szelepre szerelés szerszámok nélkül
- könnyen leolvasható skála az áramlási sebesség egyszerű beállításához a szelep adatlapjának megfelelően



A kép eltérhet a terméktől

Műszaki adatok

Működési adatok	Közeg	Hűtött és meleg víz
	Közeghőmérséklet	-20...90°C [-4...194°F]
Biztonsági adatok	Környezeti hőmérséklet	2...40°C [35...104°F]
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
Tömeg	Tömeg	0.050 kg
Anyagok	Felhasznált anyagok	Hőre lágyuló anyag

Biztonsági megjegyzések




- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Termékjellemzők

Alkalmazás Használható a következőkhöz: C..QP...-, C..Q-..

Méretek



Típus
ZCQ-FL

Tömeg
0.050 kg