

- A D6... pillangószelepek kézi működtetéséhez.



A kép eltérhet a terméktől

Típus áttekintése

Típus	DN
ZD6N-S100	25...100
ZD6N-S150	125...300
ZD6N-S350	350
ZD6N-S400	400
ZD6N-S450	450
ZD6N-S500	500
ZD6N-S600	600
ZD6N-S700	700

Műszaki adatok

Működési adatok Karbantartási igény karbantartásmentes

Termékjellemzők

Alkalmazás kültéri használatra nem alkalmas

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Motorizálás

	DN	D650N(L)	D665N(L)	D680N(L)	D6100N(L)	D6125N(L)	D6150N(L)	D6100W(L)	D6125W(L)	D6150W(L)	D6200W(L)	D6250W(L)	D6300W(L)	D6350N(L)/B(L)	D6450N(L)/B(L)	D6500N(L)/B(L)	D6600N(L)/B(L)
ZD6N-S100	25...100	x	x	x	x			x									
ZD6N-S150	125...300					x	x		x	x	x	x					
ZD6N-S350	350												x				
ZD6N-S400	400													x			
ZD6N-S450	450														x		
ZD6N-S500	500															x	
ZD6N-S600	600																x

- A) Szabványos hajtóművek
B) Hajtóművek vészállás funkcióval
C) Adapter

Méretek

Type	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	L [mm]	S [mm]	øF [mm]	SpR [mm]	F [mm]	 kg
ZD6N-S100	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F05, 14 x 14		4.6
ZD6N-S150	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F07, 17 x 17		4.6
ZD6N-S350	228	113	301.5	82	160	285	50:1 F10, 22 x 22		11.8
ZD6N-S400	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36		16.5
ZD6N-S450	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36		21.8
ZD6N-S500	280	110	390	124	220	285	560:1F14, 36 x 36		34.5
ZD6N-S600	306	136	442	129	272	385	560:1F16, 36 x 36		49