

Csőcsavarzat külső menetes golyócsaphoz

- Rp belső menet a G belső menethez
- beleértve a tömítést



Típus áttekintés

Típus	DN	Rp ["]	G ["]	B [mm]	Használható a következőkhöz:	Tömeg
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Műszaki adatok

Anyagok	Felhasznált anyagok	Nikkelezett sárgaréz
---------	---------------------	----------------------

Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szak személyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Általános megjegyzések

Szállítási megjegyzések Szállítási terjedelemben: hollandi anya (G menet), betét (RP menet), tömítés (IT)

Méretek

Méretjelölő ábrák

