


Scaldiglia perno per attuatore LV., NV., SV..

- per temperature fino a -10° C


**Dati tecnici**

<b>Dati elettrici</b>	Alimentazione	AC/DC 24 V
	Frequenza alimentazione	50/60 Hz
	Assorbimento riscaldamento	30 W
	Connessione alimentazione	Cavo 1 m
<b>Dati funzionali</b>	Temperatura del fluido	-10...20°C [14...68°F]
<b>Scheda di sicurezza</b>	Grado di protezione IEC/EN	IP54
	Certificazione IEC/EN	IEC/EN 60529
	Temperatura ambiente	-10...40°C [14...104°F]
	Categoria di documento	Nessuna
<b>Peso</b>	Peso	0.11 kg

**Note di sicurezza**


- Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, non è permesso l'utilizzo al di fuori dei campi applicativi previsti, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di qualsiasi tipo.
- L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le normative legali o istituzionali applicabili.
- Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

**Caratteristiche del prodotto**

<b>Materiali utilizzati</b>	Silicone Acciaio zincato
-----------------------------	-----------------------------