Teknisk datablad A-22P-A.. G VA

Innstikkslomme i rustfritt stål

Thermowell i rustfritt stål med G 1/2" utvendig gjenge og integrert presskopling for enkel montering ved innstikk og kabelmonterte temperatursensorer 01DT.., 22DT.., 01CT.., 22CT..

Bildet kan avvike fra produktet

Oversikt over typer

Type	Termolomme lengde	Termolomme diameter	Måleområde trykk merknad	Vekt
A-22P-A06	50 mm	9 mm	29.5 m/s	0.064 kg
A-22P-A08	100 mm	9 mm	13.6 m/s	0.074 kg
A-22P-A10	150 mm	9 mm	8.7 m/s	0.084 kg
A-22P-A12	200 mm	9 mm	5.4 m/s	0.094 kg
A-22P-A29	250 mm	9 mm	4.5 m/s	0.11 kg
A-22P-A14	300 mm	9 mm	2.4 m/s	0.11 kg
A-22P-A16	450 mm	9 mm	1.0 m/s	0.14 kg

Tekniske data

Funksjonsdata	Medium	Vann Vann/glykol-blanding
Sikkerhetsdata	Kvalitetsstandard	ISO 9001
	Medie-temperatur	Opp til maks. 200°C
Materialer	Probe-materiale	Rustfritt stål
	Termolomme materiale	Omvendt del: V4A (1.4404) Rørledning: V4A (1.4571) Trykkskrue: polyamid (PA66/GF25)

Tilbehør

Obligatorisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikkslomme A-22P-A..	A-22P-A51

Dimensjoner



Typ	L1	L2
A-22P-A06	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A08	3.38" [86 mm]	3.90" [99 mm]
A-22P-A10	5.35" [136 mm]	5.87" [149 mm]
A-22P-A12	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A29	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A14	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A16	17.16" [436 mm]	17.68" [449 mm]