


Spindelvarmer for aktuator LV., NV., SV..

- for temperaturer ned til -10° C



Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC/DC 24 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Effektforbruk varme	30 W
	Tilkopling tilførsel	Kabel 1 m
Funksjonsdata	Medie-temperatur	-10...120°C [14...248°F]
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP54
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60529
	Omgivelsestemperatur	-10...40 °C [14...104°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	0.11 kg

Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Benyttede materialer	Silikon Galvanisert stål
-----------------------------	-----------------------------