

Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger

- innvendige gjenger Rp til innvendige gjenger G
- inkl. pakning


Typeoversikt

Type	DN	Rp ["]	G ["]	B [mm]	Passer for	Vekt
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Tekniske data

Materialer	Benyttede materialer	Forniklet messing
-------------------	----------------------	-------------------

Sikkerhetsmerknader


- Dette tilbehøret er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og regler følges.
- Tilbehøret må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Generelle merknader

Følgesedler I leveringsomfanget: unionmutter (G-gjenger), innsats (RP-gjenger), pakning (IT)

Dimensjoner

Målsatte tegninger

